

HDC MHP200 F 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvka, stříbrné, 70 - 70 mm ²
Číslo objednávky	2514850000
Typ	HDC MHP200 F 70
GTIN (EAN)	4050118528497
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 27.9 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje


Průměr kontaktu, kolík Ø	9.5 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	19 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	MHP
Průřez vodiče, max.	70 mm ²	Průřez vodiče, min.	70 mm ²
Provedení povrchu	stříbrné	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Základní materiál	Slitina mědi
Výrobní procesy	soustružené	Průřez připojeného vodiče	70 - 70 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Nákresy

Výkres



HDC MHP200 F 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	1500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 HEX 10/70	Verze
Číslo	1500940000	70mm ² , Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118309522	
Množství	1 ST	