



### MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.

Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.

Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk. Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, 8 x 5 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">251850000</a>
Typ	MF 8/5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118531343
Množství	600 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.7 mm	Hloubka (v palcích)	0.0276 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	0.01 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...90 °C
-------------------------	-------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Základní materiál	PC-ABS, TPU
Tištěné znaky	prázdné	kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Rozsah provozní teploty	-50...90 °C		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## Nákresy

### Příklad použití



## Příslušenství

### Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005090000</a>	Inkoustová páska	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Množství	1 ST		

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER MF	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2518600000</a>		
GTIN (EAN)	4050118531305		
Množství	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Množství	1 ST	