


HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 2.4 - 4.8 mm, černá |
| Číslo objednávky | 2518930000 |
| Typ | HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M |
| GTIN (EAN) | 4050118531138 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.9 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0354 inch |
| Šířka | 7.6 mm | Šířka (v palcích) | 0.2992 inch |
| Délka | 30000 mm | Délka (v palcích) | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 290 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...105 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Typ tisku | prázdný | Šířka | 7.6 mm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
| Barevný | černá | Halogen | Ne |
| Délka | 30000 mm | Základní materiál | Polyolefin |
| Tištěné znaky | bez | kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Rozsah provozní teploty | -55...105 °C | Počet na roli | 1 |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 4 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.75 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 4.8 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2.4 mm | Rychlost smršťování | 2:1 |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Vnější prům. vodiče | 2.4 - 4.8 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 0.75 - 4 mm ² | | |

Důležitá poznámka

Informace o produktu Externí válcový držák 1302920000 je nezbytný

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy



HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM 84/300 WS | Verze |
| Číslo objednávky | 2005040000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | THM MMP EXT.RH | Verze |
| Číslo objednávky | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER 30 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Množství | 1 ST | |

HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |