

Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky.

Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 60 x , Modrá
Číslo objednávky	2519020000
Typ	EL 60 MM BL 30M
GTIN (EAN)	4050118531077
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0039 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Délka	30000 mm	Délka (v palcích)	1181.1 inch
Čistá hmotnost	440 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Modrá
Halogen	Ne	Délka	30000 mm
Základní materiál	Polyester	Tištěné znaky	bez
Schválení podle UL 969	Ano	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C	Počet na roli	1


Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



EL 60 MM BL 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005080000	Inkoustová páska	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP EXT.RH	Verze	
Číslo objednávky	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
Množství	1 ST		
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze	
Číslo objednávky	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Množství	1 ST		

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	