



Velice flexibilní: SFX

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 -, 60 x 13 mm, Červená |
| Číslo objednávky | 2519040000 |
| Typ | SFX 11/60 MM RT |
| GTIN (EAN) | 4050118530995 |
| Množství | 1000 items |

SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.6 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0236 inch |
| Výška | 60 mm | Výška (v palcích) | 2.3622 inch |
| Šířka | 13 mm | Šířka (v palcích) | 0.5118 inch |
| Čistá hmotnost | 0.49 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Typ tisku | prázdný | Verze | bez obsahu halogenů |
| Šířka | 13 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Červená | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyuretan | Tištěné znaky | bez |
| Velikost pole na označení | 44 x 10.5 mm | kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Rozsah provozní teploty | -40...90 °C | Počet na roli | 1000 |


Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 500 mm ² |
| Vnější prům. vodiče, max. | 40 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm |
| Šířka textového pole | 44 mm | Průchod vázacího pásku | Plochý |
| Výška textového pole | 10.5 mm | Vnější prům. vodiče | 7 - |
| Vhodný vázací pásek | Plast | Průřez připojeného vodiče | 500 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy



SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005080000 | Inkoustová páska | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |