

SFX 9/24 MM SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 -, 26 x 15 mm, černá
Číslo objednávky	2519070000
Typ	SFX 9/24 MM SW
GTIN (EAN)	4050118531220
Množství	1000 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.0236 inch
Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1.0236 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0.5906 inch
Čistá hmotnost	0.24 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...90 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	15 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	černá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyuretan	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	23.5 x 9 mm	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-40...90 °C	Počet na roli	1000

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	40 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Šířka textového pole	9 mm	Průchod vázacího pásku	Plochý
Výška textového pole	23.5 mm	Vnější prům. vodiče	7 -
Vhodný vázací pásek	Plast	Průřez připojeného vodiče	500 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



SFX 9/24 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze	
Číslo objednávky	2005040000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390025		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze	
Číslo objednávky	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	