


**SFX 9/24 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 -, 26 x 15 mm, Zelená
Číslo objednávky	<a href="#">2519080000</a>
Typ	SFX 9/24 MM GN
GTIN (EAN)	4050118531237
Množství	1000 items

## SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.0236 inch
Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1.0236 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0.5906 inch
Čistá hmotnost	0.24 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...90 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	15 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Zelená	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyuretan	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	23.5 x 9 mm	kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Rozsah provozní teploty	-40...90 °C	Počet na roli	1000

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	40 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Šířka textového pole	9 mm	Průchod vázacího pásku	Plochý
Výška textového pole	23.5 mm	Vnější prům. vodiče	7 -
Vhodný vázací pásek	Plast	Průřez připojeného vodiče	500 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Drawings**



## SFX 9/24 MM GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	

## THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## SFX 9/24 MM GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	