

KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Klippon BDX (kompenzační prvky), Kompenzační prvek, M 20, 10 mm, IP66, Mosaz |
| Číslo objednávky | 2519520000 |
| Typ | KLIPPON BDX M20 B |
| GTIN (EAN) | 4050118532029 |
| Množství | 1 items |

KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Výška | 12 mm | Výška (v palcích) | 0.4724 inch |
| Šířka | 27 mm | Šířka (v palcích) | 1.063 inch |
| Délka | 22 mm | Délka (v palcích) | 0.8661 inch |
| Čistá hmotnost | 62 g | | |

Teploty

Provozní teplota -60 °C...200 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

Všeobecné informace

| | | | | |
|---|--|---|--|--------|
| Průměr hlavice | 26.20 mm | Proud vzduchu | 0,25 l / 1 h | |
| Těsnicí O-kroužek | Silikon | Stupeň krytí s GWDR | IP66 | |
| Utahovací moment | 5 Nm | Silikon | Ano | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | None | Rozsah provozní teploty, max. | 200 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -60 °C | Stoupání závitu | 1.5 mm | |
| Halogen | bez obsahu halogenů | Standardy | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | |
| Odolnost proti nárazu | Verze 7 J ATEX | AF velikost 1 | 27 mm | |
| Stupeň krytí | IP66 | Kabelová průchodka | M 20 | |
| Základní materiál | Mosaz | Těsnění | Silikon | |
| Filtr | Bronzová vložka (90 % měď, 10 % cín) | Vnější závit | M 20 | |
| Délka závitu | 10 mm | Utahovací moment pojistné matice, min. | 5.00 Nm | |
| Poznámka: třída ochrany | - Ventilací prvek je třeba instalovat na spodní stranu skříně ve svislé poloze se závitem směrem vzhůru a co nejnižší k umožnění řádného odvodnění. - Dodávané instrukce instalace je třeba před montáží přečíst a přísně dodržovat. - Průtok vody byl testován na prázdné skříně naplněné vodou (bez vnitřních komponentů produkujících tlak nebo teplo). Průtok vody se může lišit v závislosti na provozních parametrech a podmínkách prostředí. | | Stupeň krytí (UL) | Type 4 |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 5.00 Nm | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 5.00 Nm | |
| Typ ochrany proti výbuchu | Vylepšená bezpečnost Ex e | Utahovací moment pojistné matice, max. | 5.00 Nm | |

KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Čísla certifikátů, kabelová průchodka**

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| Identifikace | Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | CML 19ATEX3347X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX CML 19.0105X | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (CSA) | E340660 |
| DEF Podmínky osvědčení | ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000814 | ETIM 9.0 | EC000814 |
| ETIM 10.0 | EC000814 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-17 | | |