

H0,34/12S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkovská
Číslo objednávky	2525 190000
Typ	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Množství	500 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4.9212 inch
Čistá hmotnost	0.05 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	standard
-------	----------

Kabelové koncovky

Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	12.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 22	Délka odizolování	10 mm
Průřez vodiče	0.34 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		