



- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Hnědá
Číslo objednávky	2525200000
Typ	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
Množství	500 items

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.03 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	standard
-------	----------

Kabelové koncovky

Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	12.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 26	Délka odizolování	10 mm
Průřez vodiče	0.14 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		