

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Fialová |
| Číslo objednávky | 2525210000 |
| Typ | H0,25/12 VL |
| GTIN (EAN) | 4050118536850 |
| Množství | 500 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E499744 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.04 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------|----------|
| Popis výrobku | (1) Krimpovací kleště | Verze | standard |
|---------------|-----------------------|-------|----------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Délka povrchu kontaktu (L2) | 8 mm | L1 v mm | 12.00 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 24 | Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče | 0.25 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |