

H0,25/12 VL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Fialová
Číslo objednávky	2525210000
Typ	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
Množství	500 items

H0,25/12 VL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.04 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	standard
---------------	-----------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	12.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 24	Délka odizolování	10 mm
Průřez vodiče	0.25 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		