

HS 1.0-3.2/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 1 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 2526080000 |
| Typ | HS 1.0-3.2/12 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118537239 |
| Množství | 4000 items |

HS 1.0-3.2/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.6 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0236 inch |
| Výška | 12.7 mm | Výška (v palcích) | 0.5 inch |
| Šířka | 6.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.2441 inch |
| Čistá hmotnost | 0.12 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...135 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Typ tisku | prázdný | Šířka | 6.2 mm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
| Barevný | Žlutá | Halogen | Ano |
| Základní materiál | Polyolefin | Tištěné znaky | bez |
| Doporučená odvětví | Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje | kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Rozsah provozní teploty | -55...135 °C | Počet na roli | 4000 |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 1.5 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.5 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 3.2 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1 mm | Rychlost smršťování | 3:1 |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Vnější prům. vodiče | 1 - 3.2 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 0.5 - 1.5 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy



HS 1.0-3.2/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |