



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 2.1 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2526110000</a>
Typ	HS 2.1-6.4/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537260
Množství	4000 items

## HS 2.1-6.4/12 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.0315 inch
Výška	12.7 mm	Výška (v palcích)	0.5 inch
Šířka	11.3 mm	Šířka (v palcích)	0.4449 inch
Čistá hmotnost	0.2 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty -55...135 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	11.3 mm
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ano
Základní materiál	Polyolefin	Tištěné znaky	bez
Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje	kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Rozsah provozní teploty	-55...135 °C	Počet na roli	4000

### Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	6.4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2.1 mm	Rychlost smršťování	3:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Vnější prům. vodiče	2.1 - 6.4 mm
Průřez připojeného vodiče	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**



## HS 2.1-6.4/12 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2448880000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ST	

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	