

EL 27 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky.

Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 27 x , černá
Číslo objednávky	2528400000
Typ	EL 27 MM SW 30M
GTIN (EAN)	4050118539295
Množství	1 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0039 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Délka	30000 mm	Délka (v palcích)	1181.1 inch
Čistá hmotnost	230 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	černá
Halogen	Ne	Délka	30000 mm
Základní materiál	Polyester	Tištěné znaky	bez
Schválení podle UL 969	Ano	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C	Počet na roli	1

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



EL 27 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Číslo objednávky	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ST	


THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	THM MMP EXT.RH	Verze
Číslo objednávky	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

Accessories**THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	