

**EL 38 MM SW 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky.

Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | THM, Značky na přístroje, 38 x , černá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2528410000</a>             |
| Typ              | EL 38 MM SW 30M                        |
| GTIN (EAN)       | 4050118539301                          |
| Množství         | 1 items                                |

## EL 38 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.1 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška          | 38 mm    | Výška (v palcích)   | 1.4961 inch |
| Délka          | 30000 mm | Délka (v palcích)   | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 325 g    |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

|                               |                    |                               |  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Lepidlo                       | Akrylátové lepidlo | Verze                         | bez obsahu halogenů,<br>Samolepicí                                 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                | Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C   |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C             | Barevný                       | černá  |
| Halogen                       | Ne                 | Délka                         | 30000 mm   |
| Základní materiál             | Polyester          | Tištěné znaky                 | bez  |
| Schválení podle UL 969        | Ano                | kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Rozsah provozní teploty       | -40...120 °C       | Počet na roli                 | 1  |

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**



## EL 38 MM SW 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |            |  |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ                 | RIBBON MM 84/300 WS        | Verze      |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2005040000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)          | 4050118390025              |            |  |
| Množství            | 1 ST                       |            |  |

## THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |  |
|---------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ                 | THM MMP EXT.RH             | Verze |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1302920000</a> |       |  |
| GTIN (EAN)          | 4050118102307              |       |  |
| Množství            | 1 ST                       |       |  |
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |  |
| GTIN (EAN)          | 4050118160314              |       |  |
| Množství            | 1 ST                       |       |  |

**Accessories****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |       |
| Množství         | 1 ST                       |       |