

**SAID-M12BL-5-SMT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Vestavěné zástrčky, M12, Montážní závit: M 16,<br>Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: |
| Číslo objednávky | <a href="#">2530820000</a>                                                              |
| Typ              | SAID-M12BL-5-SMT                                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4050118540949                                                                           |
| Množství         | 60 items                                                                                |

## SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 1.52 g |
|----------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0 |

## Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

|                   |                |                       |                               |
|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Počet pólů        | 5              | Kódování              | L-coded                       |
| Jmenovité napětí  | 63 V           | Jmenovitý proud       | 16 A                          |
| Jmenovitý proud   | 16 A           | Stupeň krytí          | IP67, plně nainstalované      |
| Povrch kontaktu   | Pozlacený nikl | Hlavní materiál krytu | LCP                           |
| Připojovací závit | M12            | Utahovací moment      | M12: 0,8 - 1,2 Nm             |
| Montážní závit    | M 16           | Závažnost znečištění  | 3 (2 vně utěsněného prostoru) |
| Cykly zapojování  | 500            | Materiál kontaktu     | Slitina                       |

## Obecné informace

|                       |                          |                              |                |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Počet pólů            | 5                        | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0            |
| Hlavní materiál krytu | LCP                      | Připojovací závit            | M12            |
| Materiál kontaktu     | Slitina                  | Povrch kontaktu              | Pozlacený nikl |
| Stupeň krytí          | IP67, plně nainstalované | Cykly zapojování             | 500            |

## Důležitá poznámka

|          |
|----------|
| Poznámky |
|----------|


## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

**SAID-M12BL-5-SMT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres****DPS design**