



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Crimp contact |
| Číslo objednávky | 2530950000 |
| Typ | SAI-M12L-KSC-2.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118541069 |
| Množství | 50 items |

SAI-M12L-KSC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Délka | 23.2 mm | Délka (v palcích) | 0.9134 inch |
| Čistá hmotnost | 0.56 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------|----------------------|
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Typ připojení | Nalisované připojení |
| Materiál kontaktu | Cu | Jmenovité napětí | 63 V |
| Jmenovitý proud | 16 A | Cykly zapojování | 500 |
| Závažnost znečištění | 3 | Druh kontaktu | Konektor samec |

Obecné informace

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Připojení 1 | M12 Contact | Připojení 2 | Crimp |
| Materiál kontaktu | Cu | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 2.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez vodiče, pevný, min. | 2.5 mm ² | Průřez vodiče, pevný, max. | 2.5 mm ² |
| Cykly zapojování | 500 | | |

Standardy


| | |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-111 |
|---------------------|-----------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

Nákresy

Rozměrový výkres



Pin

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | CTX CM 1.6/2.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 9018490000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm ² , 4mm ² , W krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| Množství | 1 ST | |