

SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor připojitelný v terénu, M12 konektor samec
Číslo objednávky	2531020000
Typ	SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF
GTIN (EAN)	4050118541137
Množství	1 items

SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E307231

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	43 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	L-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průměr kabelu, max.	13.5 mm
Průměr kabelu, min.	5.8 mm	Materiál kontaktu	Cu
Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
Jmenovité napětí	63 V	Jmenovitý proud	16 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Cykly zapojování	500
Závažnost znečištění	3	Jmenovitý proud	16 A
Připojení stínění	Ano	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C	Průřez připojení max.	1.5 mm ²
Průřez připojení min.	0.75 mm ²		

Obecné informace

Počet pólů	5	Připojení 1	M12
Připojení 2	Crimp	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Připojovací závít	M12 konektor samec	Materiál kontaktu	Cu
Povrch kontaktu	Pozlacené	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	500		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť. 4 x krimpovací kontakt, pin / 1 x krimpovací kontakt, zásuvka pro funkci FE.
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-44-01-16

SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

Rozměrový výkres





Schéma pólů



SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

kontakty



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	SAI-M12L-KSC-0.5	Verze
Číslo	2530920000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541038	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M12L-KSC-0.75	Verze
Číslo	2530930000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541045	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M12L-KSC-1.5	Verze
Číslo	2530940000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541052	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M12L-KSC-2.5	Verze
Číslo	2530950000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541069	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M12L-KBC-0.5	Verze
Číslo	2530990000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541106	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M12L-KBC-0.75	Verze
Číslo	2531000000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541113	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M12L-KBC-1.5	Verze
Číslo	2531010000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541120	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M12L-KBC-2.5	Verze
Číslo	2525650000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118537000	
Množství	50 ST	