

IE-REDU-6-8-PS-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFI-NET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výkonový konektor, Konektor, Těsnicí vložka, PRO-FINET
Číslo objednávky	2531330000
Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM
GTIN (EAN)	4050118545227
Množství	10 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1.4 g

TeplotySkladovací teplota Provozní teplota
Teplota instalace**Shoda produktu s prostředím**Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Obecné údaje**Stínění nestíněné Průměr pláště, max. 8 mm
Průměr pláště, min. 6 mm Těsnicí materiál kabelu EPDM**Klasifikace**ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90