



Detektor pohybu pro svítidlo WIL-LED se šroubovým spojením. Nastavitelný čas sepnutí.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	253720000
Typ	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44	Hloubka (v palcích)	1.7323 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1.2992 inch
Šířka	76 mm	Šířka (v palcích)	2.9921 inch
Čistá hmotnost	29.04 g		

Teploty

Provozní teplota -20 - 60

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Elektrické údaje

Jmenovité napětí 24 V DC Jmenovitý proud < 6.0 A

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP20	
Doba prodlevy, min.	1 min	
Doba prodlevy, max.	10 min	
Detekční rozsah	min.	0 m
	max.	8 m
	Konfigurovatelné	Ne
Oblast detekce (úhel)	120 °	

Údaje o připojení

Připojovací závit Terminal Propojení PIN 4: + (černá), PIN 3: - (modrá)

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		