

THM ET DIA 55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku M-Print® PRO pro Windows optimalizuje práci se značením.

- Štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách
- Díky pružnému materiálu a tlusté vrstvě lepidla mohou být THM GEW použity na zahnutých nebo kulatých předmětech, jako jsou kabely a hadice.
- Značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů Simatic 200S, S7-300 a S7-400 od společnosti Siemens
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.
- Značení pomocí termotransferových tiskáren THM MultiMark nebo THM MultiMark Plus

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, Bílá
Číslo objednávky	2539400000
Typ	THM ET DIA 55 WS
GTIN (EAN)	4050118570168
Množství	1000 items

THM ET DIA 55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.35 mm	Hloubka (v palcích)	0.0138 inch
Průměr	55 mm	Čistá hmotnost	1.07 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...100 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Samolepicí	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polypropylen	Tištěné znaky	bez
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze	
Číslo objednávky	2448880000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Množství	1 ST		