

HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nové kryty Weidmüller RockStar® IP 65 EMV jsou ideální pro použití v těch nejděsnějších podmínkách prostředí a poskytují ochranu před elektromagnetickým rušením. Těžký konektor se skládá z konektorové vložky a ochranného krytu. Nové plastové popruhy se snadno zamykají a lze je kdykoliv vyměnit. Všechny kryty RockStar® společnosti Weidmüller jsou vyrobeny z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku. Proto jsou odolné proti nárazu a korozi, ale zároveň kompaktní a lehké.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Výměnná koncová uzamykací svorka, , Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	2542230000
Typ	HDC 06B ALU EMC
GTIN (EAN)	4050118648720
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	80 mm	Hloubka (v palcích)	3.1496 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	88 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost

Látka	Hydraulický olej
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Benzín
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Odolné

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94

V-0

Provedení povrchu

Práškové lakování

Stupeň krytí

IP65, v zapojeném stavu

Rozměry

Kabelový vstup

Ne

Verze

Velikost kabelových vstupů

none

Horní část/dolní část/víčko

dolní část

Kryt

bez krytu

Počet kabelových vstupů ze strany

0

Design pouzdra

Přepážkový kryt

Design zajišťovacího systému

Koncová uzamykací svorka,
dolní strana, Výměnná
koncová uzamykací svorka

Instalační velikost

3

Kabelový vstup

Ne

Typ

Bulkhead (průchodka)

Verze svorky

Koncová uzamykací svorka

Těsnění

FPM

Barva (RAL)

RAL 9011

BG

3


Vhodné pro systém ModuPlug®

Ano

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Velikost 3 (06B/16D)



Nové kryty Weidmüller RockStar® IP 65 EMV jsou ideální pro použití v těch nejnáročnějších podmínkách prostředí a poskytují ochranu před elektromagnetickým rušením. Těžký konektor se skládá z konektorové vložky a ochranného krytu. Nové plastové popruhy se snadno zamykají a lze je kdykoliv vyměnit. Všechny kryty RockStar® společnosti Weidmüller jsou vyrobeny z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku. Proto jsou odolné proti nárazu a korozi, ale zároveň kompaktní a lehké.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16D TOLU 1M32G EMC	Verze
Číslo	2543970000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118648706	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16D TSLU 1M32G EMC	Verze
Číslo	2543960000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118648713	
Množství	1 ST	