



Inteligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Těsnění s přípojovacím závitem, IP65, s odpovídajícím krytu, EPDM
Číslo objednávky	<a href="#">2545540000</a>
Typ	DG M16 PT6
GTIN (EAN)	4050118555523
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0.9842 inch
Výška	33.8 mm	Výška (v palcích)	1.3307 inch
Šířka	46.7 mm	Šířka (v palcích)	1.8386 inch
Čistá hmotnost	23.01 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Základní materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Těsnění s přípojovacím závitem
Stupeň krytí	IP65, s odpovídajícím krytím	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	ve slotu těsnění FieldPower®	Vnitřní závit	M 16
Verze	Závitový adaptér M16		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

## Příslušenství

### Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M16 - K 68	Verze
Číslo	<a href="#">1772290000</a>	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4032248129959	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	
Typ	VG M16-1/K68	Verze
Číslo	<a href="#">1909860000</a>	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4032248536788	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	

### IE upevňovací nástroj



Instalační nástroj pomáhá utáhnout pojistnou matici při montáži příruby verze 04.

Poznámky:


- Standardní nástroj
- z tvrdého plastu

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FISP-V4	Verze
Číslo	<a href="#">9204370000</a>	Mounting tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248660780	
Množství	2 ST	

## Příslušenství

### Kontakt




K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12S-4-0.5U-M16	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1861090000</a>	Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.5 m, Přední montáž
GTIN (EAN)	4032248419135	
Množství	1 ST	

### Patice



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12B-4-0.5U-M16	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1861120000</a>	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.5 m, Přední montáž
GTIN (EAN)	4032248419166	
Množství	1 ST	

### Samice



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

**Příslušenství**

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5	Verze
Číslo	<a href="#">2530800000</a>	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5,
objednávky		Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 0.3 m, Přední montáž
GTIN (EAN)	4050118540925	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16	Verze
Číslo	<a href="#">1467960000</a>	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5,
objednávky		Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m, Přední montáž
GTIN (EAN)	4050118273465	
Množství	1 ST	