

HDC XX6A03 FMSRJ45-0600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2546830600
Typ	HDC XX6A03 FMSRJ45-0600
GTIN (EAN)	4050118556728
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 410.37 g

Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů	8	Délka kabelu	6 m
Kódování	X-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	10 Gbit/s	Odpor izolace	≥ 1000 MΩ
Kategorie	Cat. 6A	Jmenovité napětí	50 V
Jmenovitý proud	0.5 A	Cykly zapojování	≥ 100
Závažnost znečištění	2	Verze pro opačnou stranu	Konektor samec
Verze pro stranu modulu	Konektor samice		

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	6 m
Barva opláštění	zelená (RAL 6018)
Stíněný	Ano
Halogen	bez obsahu halogenů
Izolace	Polyolefin
Materiál pláště	PUR
Barevné kódování	bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá
Vnější průměr	Průměr 8.9 mm
Vnější průměr	8.9 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		