

### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1.5
Číslo objednávky	<a href="#">2548900000</a>
Typ	HDC MHP 200 MC
GTIN (EAN)	4050118619287
Množství	1 items

## HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E92202

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	60.3 mm	Výška (v palcích)	2.374 inch
Šířka	21.85 mm	Šířka (v palcích)	0.8602 inch
Čistá hmotnost	12 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	10 <sup>12</sup> Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1.5

## PE připojení, údaje

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu


## Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	19 mm	Typ připojení	Nalisované připojení
Průřez vodiče, max.	70 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	25 mm <sup>2</sup>


## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


### Nákresy




HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig




HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole



HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles



HP 200 / IP65 housing / 4 poles



## HDC MHP 200 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Krimpované kontakty 200 A



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP200 M 25	Verze
Číslo	<a href="#">2514860000</a>	Zástrčný, stříbrné, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528503	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP200 M 35	Verze
Číslo	<a href="#">2514870000</a>	Zástrčný, stříbrné, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528510	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP200 M 50	Verze
Číslo	<a href="#">2514880000</a>	Zástrčný, stříbrné, 50 - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528527	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP200 M 70	Verze
Číslo	<a href="#">2514890000</a>	Zástrčný, stříbrné, 70 - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528534	
Množství	10 ST	

### Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Verze
Číslo	<a href="#">2617240000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118705430	
Množství	1 ST	

## Protikus

### Elektrické moduly



#### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP 200 FC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2549260000</a>	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1.5
GTIN (EAN)	4050118558685	
Množství	1 ST	