


HDC MHP 200 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1.5
Číslo objednávky	2549260000
Typ	HDC MHP 200 FC
GTIN (EAN)	4050118558685
Množství	1 items

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	59.6 mm	Výška (v palcích)	2.3465 inch
Šířka	21.85 mm	Šířka (v palcích)	0.8602 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	10 ¹² Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1.5

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------


Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	19 mm	Typ připojení	Nalisované připojení
Průřez vodiče, max.	70 mm ²	Průřez vodiče, min.	25 mm ²


Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


Drawings




HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig




HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole



HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles



HP 200 / IP65 housing / 4 poles



HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Krimpované kontakty 200 A



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP200 F 25	Verze
Číslo	2514820000	Zásuvka, stříbrné, 25 - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528466	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP200 F 35	Verze
Číslo	2514830000	Zásuvka, stříbrné, 35 - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528473	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP200 F 50	Verze
Číslo	2514840000	Zásuvka, stříbrné, 50 - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528480	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP200 F 70	Verze
Číslo	2514850000	Zásuvka, stříbrné, 70 - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118528497	
Množství	10 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Verze
Číslo	2617240000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118705430	
Množství	1 ST	

HDC MHP 200 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Counterpart****Elektrické moduly**

Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP 200 MC	Verze
Číslo objednávky	2548900000	Napájecí modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1.5
GTIN (EAN)	4050118619287	
Množství	1 ST	