

## UR20-EM-2544660000-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednáací údaje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Replacement part           |
| Číslo objednávky | <a href="#">2550610000</a> |
| Typ              | UR20-EM-2544660000-SP      |
| GTIN (EAN)       | 4050118560152              |
| Množství         | 1 items                    |

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 61 mm  | Hloubka (v palcích) | 2.4016 inch |
| Výška          | 110 mm | Výška (v palcích)   | 4.3307 inch |
| Šířka          | 12 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.4724 inch |
| Čistá hmotnost | 28 g   |                     |             |

**Shoda produktu s prostředím**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cl              |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1       |

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |