

**WQB 3 WTL 6/4 FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru  
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodnickových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 11.10, Izolované: Ano, Šířka: 29.3 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2550740000</a>
Typ	WQB 3 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118560602
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0.1968 inch
Výška	29.32 mm	Výška (v palcích)	1.1543 inch
Šířka	29.3 mm	Šířka (v palcích)	1.1535 inch
Čistá hmotnost	5.63 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

## Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Oranžová

## Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž  
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne Typ montáže Přišroubováno

## Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V Jmenovitý proud 41 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 11.10 mm

## Všeobecně

Počet pólů 3 Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		