

Obrázek výrobku



Dotykové panely u-view od společnosti Weidmüller nabízejí vynikající kvalitu obrazu a lze je použít ve většině průmyslových prostředích. Nabídka zahrnuje různé velikosti obrazovek od 4,3" do 21,5" a rezistivní a kapacitní dotykové obrazovky s vysokým rozlišením. Všechny panely jsou vybaveny operačním systémem Linux a prohlížečem podporujícím HTML5 a jsou optimalizovány pro webové aplikace díky režimu integrovaného kiosku a jejich jednoduché konfiguraci. Díky tomu jsou dokonalým řešením pro webové vizualizace a umožňují přístup k různým webovým serverům, jako jsou u-OS, u-create PRO-CON-WEB, u-control web a mnoho dalších. Panely mají mimořádně plochý design s průmyslovým krytem IP66.

Všeobecné objednací údaje

Verze	web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66
Číslo objednávky	2555820000
Typ	UV66-BAS-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566185
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-03-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	UV66-ECO-10-RES-W

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	49 mm	Hloubka (v palcích)	1.9291 inch
Výška	201.5 mm	Výška (v palcích)	7.9331 inch
Šířka	293 mm	Šířka (v palcích)	11.5354 inch
Tloušťka stěny, min.	2 mm	Tloušťka stěny, max.	6 mm
Čistá hmotnost	2350 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20 °C ... +60 °C	Provozní teplota	0 °C ... +50 °C
Vlhkost	80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Systémová data

Paměť (RAM)	1 GB	Rozhraní	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (hostitel), 1 x serial RS-232/RS-485/RS-422
Operační systém	Linux + Browser (HTML5)	Paměť	16 MB
Rozhraní za	2 x USB 2.0 (hostitel), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x serial RS-232/RS-485/RS-422	Procesor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
Paměť (flash)	8 GB		

Vybavení

Velikost	10.1"	Rozlišení	1280 x 800
Počet zobrazitelných barev	16000000 M	Světelnost	400 cd/m²
Dotyková obrazovka	odporový	Displej materiálů	Plast
Úhel (horizontální)	Vlevo: 85° / Vpravo: 85°	Úhel (vertikální)	Nahore: 85° / Dole: 85°
Materiál rámu	kov		

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP66
Operační systém	Linux + Browser (HTML5)


Technické údaje

Rozsah napájecího napětí	Typ napětí	DC
	Napětí, min.	18 V
	Napětí, max.	36 V
Napájecí napětí	24 V DC	

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

