

UV66-ADV-7-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



dotykové panely u-view Advanced od společnosti Weidmüller nabízejí vynikající kvalitu obrazu a lze je použít ve většině průmyslových prostředí. Nabídka zahrnuje různé velikosti obrazovek od 7" do 21,5" a kapacitní dotykové displeje s vysokým rozlišením a podporou gest přejetí prstem a ovládání v rukavicích. Všechny panely jsou vybaveny operačním systémem Linux a prohlížečem podporujícím HTML5 a jsou optimalizovány pro webové aplikace díky režimu integrovaného kiosku a jejich jednoduché konfiguraci. Díky tomu jsou dokonalým řešením pro webové vizualizace a umožňují přístup k různým webovým serverům, jako jsou u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web a mnoho dalších. Panely mají mimořádně plochý design s průmyslovým krytem IP66.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	web-compatible touch panel, Display size 7", Multi-Touch, Capacitive, Front protection IP66
Číslo objednávky	2555830000
Typ	UV66-ADV-7-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566192
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2023-03-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1.5748 inch
Výška	147.6 mm	Výška (v palcích)	5.811 inch
Šířka	204 mm	Šířka (v palcích)	8.0315 inch
Tloušťka stěny, min.	2 mm	Tloušťka stěny, max.	6 mm
Čistá hmotnost	1400 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20 °C ... +60 °C	Provozní teplota	0 °C ... +50 °C
Vlhkost	80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Systémová data

Paměť (RAM)	1 GB	Rozhraní	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (hostitel), 1 x serial RS-232/RS-485/RS-422
Operační systém	Linux + Browser (HTML5)	Rozhraní za	2 x USB 2.0 (hostitel), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x serial RS-232/RS-485/RS-422
Procesor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Paměť (flash)	8 GB

Vybavení

Velikost	7"	Rozlišení	800 x 480
Počet zobrazitelných barev	16 M	Světelnost	500 cd/m ²
Dotyková obrazovka	MultiTouch, kapacitní	Displej materiálu	Sklo
Úhel (horizontální)	Vlevo: 70° / Vpravo: 70°	Úhel (vertikální)	Nahore: 70° / Dole: 60°
Materiál rámu	kov		

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP66
Operační systém	Linux + Browser (HTML5)

Technické údaje

Rozsah napájecího napětí	Typ napětí	DC
	Napětí, min.	18 V
	Napětí, max.	36 V
Napájecí napětí	24 V DC	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-7-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Nákresy


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	285

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

