

## CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

### Obrázek výrobku



similar to the product

Mini proudový transformátor řady CMA-CTM 7 je indukční proudový transformátor navržený podle principu transformátoru pro kruhové primární vodiče.

Proudové transformátory řady CMA-CTM 7 jsou bezúdržbové a jsou navrženy pro primární proudy od 32 A do 64 A.

Jsou převedeny na proud do 1 A na sekundární straně.

Díky malým rozměrům se perfektně hodí na aplikace s 3fázovým jističem s fázovým oddělením 17,5 mm.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 60 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 0.4 VA, Tolerance class: 1, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	<a href="#">2556020000</a>
Typ	CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
GTIN (EAN)	4050118566093
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-04-08T00:00:00+02:00
Výrobce	MBS AG

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	46.5 mm	Výška (v palcích)	1.8307 inch
Šířka	27.5 mm	Šířka (v palcích)	1.0827 inch
Čistá hmotnost	65 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...1 A
Zátěž	0.4 VA	Primární proud	60 A

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	7.60 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

## Technické údaje

Třída izolace	E	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud I <sub>tepelný</sub>	1,0 x I <sub>jmen.</sub>
Jmenovitý kmitočet	50 Hz		

## Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	---	-----------------	---

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

## CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Mini proudový transformátor



Mini proudový transformátor řady CMA-CTM 7 je indukční proudový transformátor navržený podle principu transformátoru pro kruhové primární vodiče.

Proudové transformátory řady CMA-CTM 7 jsou bezúdržbové a jsou navrženy pro primární proudy od 32 A do 64 A. Jsou převedeny na proud do 1 A na sekundární straně. Díky malým rozměrům se perfektně hodí na aplikace s 3fázovým jističem s fázovým oddělením 17,5 mm.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	CMA-CTM-7-SNAP-ON	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2525160000</a>	
GTIN (EAN)	4050118536522	
Množství	1 ST	