

Obrázek výrobku**Nastavitelné křížové propojky**

Zvýšení flexibility vašich křížových propojek. Propojka TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umožňuje individuální nastavení propojení s počtem až 51 pólů. Maximální počet připojitelných pólů byl zvýšen na 32 pólů. Materiál pásky lze zkrátit na požadovanou délku velice snadno. Křížové konektory mají přesvědčivé vlastnosti díky snadné manipulaci a viditelnosti a díky jejich univerzálním možnostem připojení. Přídavná výztuha předchází deformaci pružiny během montáže.

- Individuálně nastavitelné křížové propojky s počtem až 51 pólů
- Přídavná lišta pro vyloučení deformace pružiny
- Rozšířená propojka – možnost až 32 pólů
- Odolnost proti otřesům

Všeobecné objednávací údaje

Verze	TERMSERIES, Spojovací konektor
Číslo objednávky	2556360000
Typ	TCC 6.4/10 OR
GTIN (EAN)	4050118566673
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.189 inch
Výška	13.1 mm	Výška (v palcích)	0.5157 inch
Šířka	61 mm	Šířka (v palcích)	2.4016 inch
Čistá hmotnost	2.19 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...60 °C
Provozní teplota			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o propojení

Jmenovité napětí	300 V	Jmenovitý proud	17.5 A
Izolace	Ano	Dotyková ochrana	Ano
Barevný	Oranžová	Počet propojených svorkovnic	10
Počet pólů	10	Rozteč v mm (P)	6.40 mm
Typ montáže	Zapojeno	Verze	Ize zkrátit na určitou délku

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud (UL) 10 A

Obecné údaje

Verze	Ize zkrátit na určitou délku	
Barevný	Oranžová	
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94	Komponent	Kryt
	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napětí 300 V

Data připojení


Rozteč v mm (P) 6.40 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Nákresy

Dimensional drawing



Nákresy

Různé

Type code TERMSERIES accessories



Kódy typů

Příslušenství

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 14	Verze	
Číslo	1157820000	Verze	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248945344		
Množství	1 ST		

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT ZQV	Verze	
Číslo	9002170000	Verze	Cutting tool for one-hand operation
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248291670		
Množství	1 ST		
Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze	
Číslo	9004500000	Verze	Miscellaneous tools
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190053925		
Množství	1 ST		