


## ESG 6/15 SDI MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| Číslo objednávky | <a href="#">2558340000</a>  |
| Typ              | ESG 6/15 SDI MC NE WS   |
| GTIN (EAN)       | 4050118569056   |
| Množství         | 200 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 1.2 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0472 inch |
| Výška          | 6 mm   | Výška (v palcích)   | 0.2362 inch |
| Šířka          | 15 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.5906 inch |
| Čistá hmotnost | 0.33 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.004 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                               |   |           |  |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Verze                         | Ize zapojit   |           |  |
| Šířka                         | 15 mm   |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C  |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C  |           |  |
| Barevný                       | Bílá  |           |  |
| Halogen                       | Ne  |           |  |
| Základní materiál             | PA 66   |           |  |
| Tištěné znaky                 | prázdné   |           |  |
| Počet značek v balení         | Forma napájení  | MultiCard |  |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Device markers  |           |  |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C  |           |  |
| Aplikace/výrobce              | Weidmueller, Reléová základna SDI   |           |  |

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**

