


**IE-PS-SCRJ1-POF-QA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Opakovatelně připojitelný FO konektor, Zástrčka SCRJ, POF, IP20
Číslo objednávky	<a href="#">2564950000</a>
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
Množství	10 items

## IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51 mm	Hloubka (v palcích)	2.0079 inch
Výška	14.7 mm	Výška (v palcích)	0.5787 inch
Šířka	8.95 mm	Šířka (v palcích)	0.3524 inch
Čistá hmotnost	13 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...80 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Všeobecné údaje

Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE	Popis výrobku	Zástrčka SCRJ, POF
Barevný	Žlutá, černá	Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Typ montáže	Šroubová montáž
Stupeň krytí	IP20	Cykly zapojování	1000
Typ vlákna	POF	Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	Šroub
Síla při vytažení kabelu, min.	100 N	Průměr jednoduchého vodiče, min.	2.1 mm
Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek, poniklované	Materiál tlačné pružiny	Nerezavějící ocel
Materiál dutinky	Nikl-stříbro	Materiál protiprachového krytu	TPE
Průměr jednoduchého vodiče, max.	2.3 mm	Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-24	Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací	ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918, návrh 02.2007
---------------------	--------------	--	--

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-PS-SCRJ1-POF-QA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na velké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu.

Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	

## ...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-IE-POF-QA	Verze
Číslo	<a href="#">2602860000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118615043	
Množství	1 ST	