



FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF, opakovatelně připojitelné |
| Číslo objednávky | 2564960000 |
| Typ | IE-PI-SCRJ-POF-QA |
| GTIN (EAN) | 4050118574647 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 56 mm | Hloubka (v palcích) | 2.2047 inch |
| Výška | 10.5 mm | Výška (v palcích) | 0.4134 inch |
| Šířka | 13.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.5197 inch |
| Čistá hmotnost | 1.6 g | | |

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Všeobecné údaje

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| Popis výrobku | Zástrčka SCRJ, POF, opakovatelně připojitelné | Barevný | Různé |
| Hlavní materiál krytu | PA 66 | Průměr pláště, max. | 8 mm |
| Průměr pláště, min. | 5 mm | Typ montáže | Šroubová montáž |
| Stupeň krytí | IP67 s pouzdem | Cykly zapojování | ≥ 500 |
| Složení | Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14 | Typ vlákna | POF |
| Ztráta při zapojování | ≤ 1,0 dB | Připojení 1 | SCRJ |
| Připojení 2 | Šroub | Průměr jednoduchého vodiče, min. | 2.1 mm |
| Materiál dutinky | Arcap | Materiál protiprachového krytu | TPE |
| Průměr jednoduchého vodiče, max. | 2.3 mm | | |

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61754-24

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001122 | ETIM 7.0 | EC001122 |
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 | ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | HTX-IE-POF-QA | Verze |
| Číslo objednávky | 2602860000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118615043 | |
| Množství | 1 ST | |

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | IE-PP-V14P | Verze |
| Číslo objednávky | 1058280000 | Pouzdro zástrčky, ochranný kryt |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | |
| Množství | 10 ST | |

Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na veliké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| Typ | SCISSORS KEVLAR | Verze | |
| Číslo | 1208910000 | Electrician's scissors | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248990085 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Nářadí

- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepce umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | MULTI-STRIPAX IE-POF | Verze | |
| Číslo | 1208880000 | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248990276 | | |
| Množství | 1 ST | | |