

**IE-PI-SCRJ-POF-QA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF, opakovatelně připojitelné
Číslo objednávky	<a href="#">2564960000</a>
Typ	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Množství	10 items

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56 mm	Hloubka (v palcích)	2.2047 inch
Výška	10.5 mm	Výška (v palcích)	0.4134 inch
Šířka	13.2 mm	Šířka (v palcích)	0.5197 inch
Čistá hmotnost	1.6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Všeobecné údaje

Popis výrobku	Zástrčka SCRJ, POF, opakovatelně připojitelné	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PA 66	Průměr pláště, max.	8 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Typ montáže	Šroubová montáž
Stupeň krytí	IP67 s pouzdem	Cykly zapojování	≥ 500
Složení	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14	Typ vlákna	POF
Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Šroub	Průměr jednoduchého vodiče, min.	2.1 mm
Materiál dutinky	Arcap	Materiál protiprachového krytu	TPE
Průměr jednoduchého vodiče, max.	2.3 mm		

## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61754-24

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-IE-POF-QA	Verze
Číslo	<a href="#">2602860000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118615043	
Množství	1 ST	

## Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze
Číslo	<a href="#">1058280000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799374	
Množství	10 ST	

## Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na veliké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	

## Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepce umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářezky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX IE-POF	Verze
Číslo	<a href="#">1208880000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990276	
Množství	1 ST	