

**HDC MBUS4 M AWG22-20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nalisovaný kontakt
Číslo objednávky	<a href="#">2565900000</a>
Typ	HDC MBUS4 M AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575453
Množství	100 items

## HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0.33 g

## Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 90 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

1 mm

Délka odizolování, jmenovité připojení

4.5 mm

Typ připojení

Nalisované připojení

Verze – vložka

MBUS

Průřez vodiče, max.

0.5 mm<sup>2</sup>

Průřez vodiče, min.

0.34 mm<sup>2</sup>

Provedení povrchu

zlato

Cykly zapojování

≤ 100

Typ

Zástrčný

Základní materiál

Slitina mědi

Řada

ModuPlug

Výrobní procesy

soustružené

Materiál kontaktů

Slitina mědi

## Obecné údaje

Povrch kontaktu

Pozlacené

Přenosová rychlost

100 MBit/s

Jmenovitý proud

4 A

Cykly zapojování

≤ 100

Typ

Zástrčný

## Klasifikace

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0



EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04



## HDC MBUS4 M AWG22-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	<a href="#">2592680000</a>	Lokátor pro krimpovací nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603781	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	<a href="#">2592650000</a>	Nástroj k nalisování kontaktů
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	