

HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Crimp contact |
| Číslo objednávky | 2565980000 |
| Typ | HDC MBUS8 M AWG20 |
| GTIN (EAN) | 4050118575835 |
| Množství | 100 items |

HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0 g

Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--|---------------------|
| Průměr kontaktu, kolík Ø | 0.6 mm | Délka odizolování, jmenovité připojení | 4 mm |
| Typ připojení | Nalisované připojení | Verze – vložka | MBUS |
| Průřez vodiče, max. | 0.5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0.5 mm ² |
| Provedení povrchu | zlato | Cykly zapojování | ≥ 500 |
| Typ | Zástrčný | Základní materiál | Slitina mědi |
| Řada | ModuPlug | Výrobní procesy | soustružené |
| Materiál kontaktů | Slitina mědi | | |



Obecné údaje

| | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|---------|
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Přenosová rychlost | 10 Gbps |
| Jmenovitý proud | 0.5 A | Cykly zapojování | ≥ 500 |
| Typ | Zástrčný | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

Nákresy



HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0 | Verze |
| Číslo | 2592680000 | Locator for crimping tool |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118603781 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | Verze |
| Číslo | 2592650000 | Crimping tool for contacts |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | |
| Množství | 1 ST | |