

HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínicí objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaný kontakt
Číslo objednávky	2565990000
Typ	HDC MBUS8 F AWG20
GTIN (EAN)	4050118575842
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0 g

Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

0.6 mm

Délka odizolování, jmenovité připojení

4 mm

Typ připojení

Nalisované připojení

Verze – vložka

MBUS

Průřez vodiče, max.

0.5 mm²

Průřez vodiče, min.

0.5 mm²

Provedení povrchu

zlato

Cykly zapojování

≤ 100

Typ

Zásuvka

Základní materiál

Slitina mědi

Řada

ModuPlug

Výrobní procesy

soustružené

Materiál kontaktů

Slitina mědi

Obecné údaje

Povrch kontaktu

Pozlacené

Přenosová rychlost

10 Gbps

Jmenovitý proud

0.5 A

Cykly zapojování

≤ 100

Typ

Zásuvka

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796



ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

Nákresy



HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	2592680000	Lokátor pro krimpovací nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603781	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	2592650000	Nástroj k nalisování kontaktů
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	