

HDC MBUS CF 9.7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Accessories
Číslo objednávky	2566020000
Typ	HDC MBUS CF 9.7
GTIN (EAN)	4050118575866
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

3.17 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Obecné informace o stíněném pouzdru

Vnější průměr kabelu

min.

9.2 mm

jmen.

9.7 mm

max.

9.7 mm

Materiál

Mosaz

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943


ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

Nákresy



Příslušenství

Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínicí objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Verze
Číslo	2592700000	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603903	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Verze
Číslo	2592690000	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603798	
Množství	1 ST	