

HDC MBUS CF 9.1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství
Číslo objednávky	2566030000
Typ	HDC MBUS CF 9.1
GTIN (EAN)	4050118575873
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

3.52 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Obecné informace o stíněném pouzdru

Vnější průměr kabelu

min.

8.6 mm

jmen.

9.1 mm

max.

9.1 mm

Materiál

Mosaz

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943


ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

Nákresy



Příslušenství

Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínicí objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Verze
Číslo	2592720000	Vložka nástroje k nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603927	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Verze
Číslo	2592710000	Nástroj k nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603910	
Množství	1 ST	