



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství
Číslo objednávky	2566050000
Typ	HDC MBUS CF 7.9
GTIN (EAN)	4050118575897
Množství	10 items

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 3.7 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Obecné informace o stíněném pouzdru


Vnější průměr kabelu	min.	7.4 mm
	jmen.	7.9 mm
	max.	7.9 mm

Materiál Mosaz


Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Nákresy



A-A



HDC MBUS CF 7.9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Verze
Číslo	2592740000	Vložka nástroje k nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603941	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Verze
Číslo	2592730000	Nástroj k nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603934	
Množství	1 ST	