

HDC MBUS CFS 7.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Accessories
Číslo objednávky	2566070000
Typ	HDC MBUS CFS 7.0
GTIN (EAN)	4050118575910
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

6.16 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Obecné informace o stíněném pouzdru

Vnější průměr kabelu

min.

5 mm

jmen.

7 mm

max.

7 mm

Materiál

Mosaz

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

Příslušenství

Nářadí



Kompaktní
Tento nový dvoupólový přípojniový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Verze
Číslo	2592740000	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603941	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Verze
Číslo	2592730000	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603934	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Verze
Číslo	2592720000	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603927	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Verze
Číslo	2592710000	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603910	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Verze
Číslo	2592700000	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603903	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Verze
Číslo	2592690000	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603798	
Množství	1 ST	