


IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, vložka SC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, opakovatelně připojitelné, IP67
Číslo objednávky	2568260000
Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
Množství	10 items

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	79.9 mm	Hloubka (v palcích)	3.1457 inch
Výška	26.8 mm	Výška (v palcích)	1.0551 inch
Šířka	22.7 mm	Šířka (v palcích)	0.8937 inch
Čistá hmotnost	55.44 g		

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Verze 14, SC-RJ POF, opakovatelně připojitelné	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750	Typ vlákna	POF
Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: šroubování, řezání	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-IE-POF-QA	Verze
Číslo objednávky	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
Množství	1 ST	

Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářezky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX IE-POF	Verze
Číslo objednávky	1208880000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
GTIN (EAN)	4032248990276	
Množství	1 ST	

Accessories

Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na veliké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu.

Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	1208910000	Electrician's scissors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	

Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze
Číslo	1058280000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799374	
Množství	10 ST	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo objednávky	1857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		