

### Všeobecné objednací údaje

Verze	x 5.3 mm, TPU, Barevný: Žlutá, Transparentní
Číslo objednávky	<a href="#">2571310000</a>
Typ	VT-TM 2/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608373
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	5.3 mm	Šířka (v palcích)	0.2087 inch
Čistá hmotnost	0.41 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	5.3 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Barevný	Žlutá, Transparentní
Halogen	Ne	Základní materiál	TPU
Tištěné znaky	bez		


## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2.5 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

### Prázdne



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190348977	
Množství	320 ST	
Typ	TM-I 12 MC NE GE	Verze
Číslo	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, Vkládací značky, 1,5 - 22 mm, 12 x 4 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190348984	
Množství	320 ST	
Typ	TM-I 12 MC NE RT	Verze
Číslo	<a href="#">1718411686</a>	TM-I, Vkládací značky, 1,5 - 22 mm, 12 x 4 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190397463	
Množství	320 ST	
Typ	TM-I 12 MC NE BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718411693</a>	TM-I, Vkládací značky, 1,5 - 22 mm, 12 x 4 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190397456	
Množství	320 ST	
Typ	TM-I 12 MC NE GN	Verze
Číslo	<a href="#">1718411688</a>	TM-I, Vkládací značky, 1,5 - 22 mm, 12 x 4 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190398682	
Množství	320 ST	
Typ	TM-I 12 MC NE OR	Verze
Číslo	<a href="#">1164190000</a>	TM-I, Vkládací značky, 1,3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248953967	
Množství	320 ST	

## VT-TM 2/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	TM-I 12 MC NE WS V0	Verze
Číslo	<a href="#">1434760000</a>	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118239508	
Množství	320 ST	
Typ	VT-TM-I 12 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1714091044</a>	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190332457	
Množství	640 ST	
Typ	VT-TM-I 12 MC NE GE	Verze
Číslo	<a href="#">1714091687</a>	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190332471	
Množství	640 ST	

## TM-I 12



Spolehlivost procesu: TM-I  
Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 12 MM WS	Verze
Číslo	<a href="#">2005440000</a>	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390278	
Množství	2000 ST	
Typ	TM-I 12 MM GE	Verze
Číslo	<a href="#">2005550000</a>	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390148	
Množství	2000 ST	
Typ	TM-I 12 MM RT	Verze
Číslo	<a href="#">2005730000</a>	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390513	
Množství	2000 ST	
Typ	TM-I 12 MM BL	Verze
Číslo	<a href="#">2005890000</a>	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390414	
Množství	2000 ST	