


DRMKITP115VAC 4CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

- Montážní sada, která zahrnuje relé, zásuvku a příchytku
- Otestováno 100 % funkcí
- 100% kontrola síly dielektrika mezi vstupem-výstupem
- 4 CO kontakty
- S mechanickým stavovým indikátorem
- Volitelné testovací tlačítko s barevnou identifikací cívek (AC červená / DC modrá)
- Jasný stavový LED indikátor (AC cívka: červená / DC cívka: zelená)

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | D-SERIES DRM, Reléový modul, Počet kontaktů: 4, CO contact AgNi flash pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 5 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: Ano |
| Číslo objednávky | 2576020000 |
| Typ | DRMKITP115VAC 4CO LD/PB |
| GTIN (EAN) | 4050118585773 |
| Množství | 10 items |

DRMKITP115VAC 4CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 82.3 mm | Hloubka (v palcích) | 3.2402 inch |
| Výška | 101.8 mm | Výška (v palcích) | 4.0079 inch |
| Šířka | 30.6 mm | Šířka (v palcích) | 1.2047 inch |
| Čistá hmotnost | 109.17 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C | Okolní teplota | -40 °C...55 °C |
| Provozní teplota | | Vlhkost | Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Řídící strana

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Jmenovité řídicí napětí | 115 V AC | Jmenovitý proud AC | 12,6 mA (50 Hz), 10,8 mA (60 Hz) |
| Jmenovité výkonové údaje | 1.0...1.2VA (60HZ) | Odpor cívky | 4340 Ω ± 10 % |
| Ukazatel stavu | Červená LED | | |

Strana zátěže

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Rated switching voltage | 250 V AC | Trvalý proud | 5 A |
| Max. četnost spínání při jmenovité zátěži | 0.1 Hz | Max. spínací napětí, AC | 250 V |
| Špičkový proud | 10 A / 50 ms | AC spínací výkon (odporový), max. | 1250 VA |
| DC spínací výkon (odporový), max. | 120 W @ 24 V | Odložení zapnutí | <20 ms |
| Odložení vypnutí | <20 ms | Typ kontaktu | 4 CO contact (AgNi flash gold-plated) |
| Mechanická životnost | 20x 106 spínací cykly | Min. spínací výkon | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

Obecné údaje

| | | |
|--|--|--------------------|
| Nosná lišta | TS 35 | |
| Testovací tlačítko k dispozici | Ano | |
| Verze testovacího tlačítka | Testovací tlačítko s aretací, Testovací tlačítko bez aretace | |
| Indikátor pozice mechanického přepínače | Ano | |
| Barevný | černá | |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent | Kryt |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| | Komponent | Posunovač |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| | Komponent | Montážní podstavec |

DRMKITP115VAC 4CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Komponent | Přichytka |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Komponent | Kryt relé |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Komponent | Základna relé |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Komponent | Stavový indikátor relé |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Komponent | Relé s testovacím tlačítkem |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |

Koordinace izolace

| | | | |
|--|----------------|--|-------------------|
| Jmenovité napětí | 250 V | Závažnost znečištění | 2 |
| Kategorie rázového napětí | III | Skupina izolačního materiálu | C |
| Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 3 mm | Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 1,8 kVef / 1 min. |
| Dielektrická pevnost sousedních kontaktů | 1 kVef / 1 min | Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu | 1 kVef / 1 min |
| Stupeň krytí | IP20 | | |

Další detaily o certifikacích / normách

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Příslušné relé | DRM570615LT | Příslušná základna | SCM 4CO P |
| Č. certifikace (cURus), relé | E312083 | Č. certifikace (cURus), základna | E355547 |

Data připojení

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Metoda připojení vodiče | PUSH IN | Délka odizolování, jmenovité připojení | 10 mm |
| Rozsah sevření, jmenovité připojení | 1.5 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0.14 mm ² |
| Upínací rozsah, max. | 1.5 mm ² | Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 | Průřez vodiče, pevný, min. | 0.14 mm ² |
| Průřez vodiče, pevný, max. | 1.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0.14 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 1.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.14 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1 mm ² | Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 0.14 mm ² |
| Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 1.5 mm ² | Velikost nože | 0,4 x 2,5 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |


DRMKITP115VAC 4CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení



Graph



DC mezní zatěžovací křivka Odporová zátěž

Graph



Elektrická životnost

Graph



Křivka odlehčení

Graph



AC rozsah provozního napětí

Dimensional drawing



Relé v kombinaci se základnou

DRMKITP115VAC 4CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

LED



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- Se zeleným LED indikátorem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | RIM 3 110/230VUC | Verze |
| Číslo | 7940018455 | D-SERIES, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248878185 | |
| Množství | 10 ST | |

Bezpečnostní moduly



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- S nulovou diodou nebo RC filtrem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | RIM 3 110/230VAC | Verze |
| Číslo | 7760056014 | D-SERIES, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V AC, Zásuvné připojení Plug-in |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248878109 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | RIM 3 110/230VAC LED | Verze |
| Číslo | 7760056045 | D-SERIES, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V AC, Zásuvné připojení Plug-in |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248878147 | |
| Množství | 10 ST | |

DRMKITP115VAC 4CO LD/PB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Propojka pro patci s připojením PUSH IN

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | SCM/SDI P CC | Verze |
| Číslo | 7760056366 | D-SERIES, Spojovací konektor |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 6944 169773327 | |
| Množství | 10 ST | |

Úchytne spony

Přichytka pro relé D-SERIES DRM

- Kovová a plastová přichytka



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | DRM/DRL CLIP M | Verze |
| Číslo | 7760056108 | D-SERIES, Přichytka |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248855568 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | SCM CLIP P | Verze |
| Číslo | 7760056367 | D-SERIES DRM, Přichytka |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 6944 169773334 | |
| Množství | 5 ST | |

DRMKITP115VAC 4CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.


Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Číslo | 1520980000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118327939 | |
| Množství | 80 ST | |
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Číslo | 1520990000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118327861 | |
| Množství | 80 ST | |
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Číslo | 1521000000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Šedá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118327878 | |
| Množství | 80 ST | |

Vlastní tisk



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

DRMKITP115VAC 4CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC SDR | Verze |
| Číslo | 1525800000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace |
| objednávky | | zákazníka, lze zapojit |
| GTIN (EAN) | 4050118331875 | |
| Množství | 16 ST | |

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS 0.4X2.5X75 | Verze |
| Číslo | 2749790000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118896534 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Verze |
| Číslo | 2749320000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118895544 | |
| Množství | 1 ST | |

ESG 6/15



Zaručená dlouhá životnost: ESG
Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 6/15 MM WS | Verze |
| Číslo | 2619940000 | ESG, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | |
| Množství | 3000 ST | |

ESG 6/17



Zaručená dlouhá životnost: ESG

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Typ | ESG 6/17 MM WS | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005100000 | ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Bílá | |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | | |
| Množství | 3000 ST | | |