



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	2577830000
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50
GTIN (EAN)	4050118590708
Množství	1 items

ES EPG 60/HPG AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	25 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	22 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	50
Krimpovací šířka v mm	22		

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Průřez vodiče, max. AWG	1
Průřez vodiče, min. AWG	1	Krimpovací rozsah, max.	50 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 50 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		