



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2577940000</a>
Typ	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	25 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	10
Krimpovací šířka v mm	7		

### Popis kontaktu

Type of contact	Insulated connector	Průřez vodiče, max. AWG	8
Průřez vodiče, min. AWG	8	Krimpovací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>

### Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Oválné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 10 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Příslušenství

### Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQI-M10/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492470000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302233	
Množství	50 ST	
Typ	KQI-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492510000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302288	
Množství	50 ST	
Typ	KQI-M5/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492430000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302349	
Množství	50 ST	
Typ	KQI-M6/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492440000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302356	
Množství	50 ST	
Typ	KQI-M8/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492450000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302226	
Množství	50 ST	

### Vidlicová kabelová oka



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	KQIG-M5/-10	Verze	
Číslo	<a href="#">1491330000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118301335		
Množství	50 ST		
Typ	KQIG-M6/-10	Verze	
Číslo	<a href="#">1491340000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118301304		
Množství	50 ST		

**Kolíková kabelová oka**

Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KSI/-10	Verze	
Číslo	<a href="#">1491430000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118301403		
Množství	50 ST		