



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	16mm ² , Oválné krimpování
Číslo objednávky	2577950000
Typ	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	25 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	16
Krimpovací šířka v mm	7		

Popis kontaktu

Type of contact	Insulated connector	Průřez vodiče, max. AWG	6
Průřez vodiče, min. AWG	6	Krimpovací rozsah, max.	16 mm ²

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Oválné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 16 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQI-M10/-16	Verze
Číslo	1492510000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302288	
Množství	50 ST	
Typ	KQI-M5/-16	Verze
Číslo	1492480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302196	
Množství	50 ST	
Typ	KQI-M6/-16	Verze
Číslo	1492490000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302455	
Množství	50 ST	
Typ	KQI-M8/-16	Verze
Číslo	1492500000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302516	
Množství	50 ST	

Vidlicová kabelová oka



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQIG-M6/-16	Verze
Číslo	1491350000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118300987	
Množství	50 ST	

Příslušenství

Typ	KQIG-M8/-16	Verze
Číslo	1491360000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301601	
Množství	50 ST	

Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednáací údaje

Typ	KSI/-16	Verze
Číslo	1491440000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301427	
Množství	50 ST	